

## LEDトレース台 A1サイズ 取扱説明書

この度はLEDトレース台A1サイズ「400-TBL007」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ① LEDトレース台 ..... 1台
  - ② ACアダプタ ..... 1個
  - ③ 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-TBL007)と上記の番号(①~③)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 航空機内では、計器に影響を及ぼす可能性があるためご使用にならないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品をACアダプタやパソコンから取外して、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 本製品を分解しないでください。  
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。  
▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。  
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
▲塗装を痛めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

### 本製品を使用する際の注意

- 本製品の上に熱いもの、または重いものを置かないでください。
- 本製品の上に金属など導電性のあるものを置かないでください。
- 本製品のLED照射面を傷つけないでください。
- 本製品を絶対水に浸けないでください。
- 本製品を絶対落とさないようにしてください。

### 1.特長


- 製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
- トレース台以外としても、撮影用照明や商品ディスプレイなど様々な場面で使用できます。
- 端の方が暗くならないように、上下2列合計170個のLEDで全体を照らします。
- 自然色で目が疲れません。
- 調光はタッチセンサー方式で無段階の明るさを選択できます。

### 2.仕様

電 源	AC100V
サイズ・重量	W932×D677×H8.5mm・約7kg
LED照射面	W862×H607mm
LED照明耐用年数	約30000時間
色 温 度	9000K
中央部明るさ	2000~2300Lux
ケーブル長	約1.5m
付 属 品	ACアダプタ、取扱説明書


- ※本体内部の光を拡散するフィルムに若干のシワが入っている場合がありますが使用上問題ありません。
- ※本製品を長時間使用するとアクリルが曲がる場合がありますが、本製品の仕様です。

### 3.各部の名称と動き



### 4.使用方法

- ① 本製品に付属のACアダプタを接続してください。  
本製品側面の電源LEDが赤く光ります。
- ② 電源・明るさ調整ボタンを軽くタッチすると点灯します。
- ③ 電源・明るさ調整ボタンを長く押すと明るさを変更できます。



- ④ ライトが点灯状態で、電源・明るさ調整ボタンを軽くタッチすると消灯します。

### 5.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション転売などをご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

サンワサプライ株式会社

型番 <b>400-TBL007</b>	シリアルナンバー
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

ver.1.1